


# 266nm MB系列微片激光器系统



结构尺寸 mm



## 描述

MB系列微片激光器产品具有非常理想的窄脉冲宽度，同时还可实现较高的单脉冲能量，产品是基于半导体泵浦的被动调Q固体激光器，激光脉冲纯净无尾，单脉冲能量稳定，光束质量好。半导体泵浦模块和激光晶体一体化设计，小巧紧凑的激光头方便安装和集成，系统支持内、外触发。本系列产品包含1064nm、532nm、355nm和266nm四种波长，激光头内部的全密封模块可供客户进行二次开发应用。优越的产品性能指标使得他的应用范围也非常广泛，尤其在激光测量方面，可以满足很多不同种类的测量需求，另外在激光种子的应用上也具有出色的表现。

## 特点

- 脉宽可达500p
- 脉冲能量可达170μJ
- 外置泵源光纤泵浦脉
- 冲能量可达360μJ
- 最高重复频率可达1kHz
- 光束模式为TEM<sub>00</sub>
- 全密封设计，高可靠性

## 应用

- 种子源
- 微加工
- 生物医学
- 激光超声检测
- 激光电离质谱
- 非线性光学测量
- 激光诱导荧光
- 激光诱导击穿光谱



## 参数

产品型号	CL266- 1KHz- 12μJ- MB002
波长(nm)	266
重复频率(KHz)	1
平均功率(mW)	12
输出能量(uJ)	12
脉冲宽度(ps)	500
电源稳定性(8h)	±3%
光束模式	TEM <sub>00</sub>
全角发散角(Mrad)级别@1/e <sup>2</sup>	4
垂直@1/e <sup>2</sup>	4
偏振特性	> 100:1
系统功耗(W)	≤25
电源输入	100- 240 VAC, 50/60Hz
控制接口	RS232、 USB
电源尺寸(W×H×L, mm)	168×88×140
激光头尺寸(W×H×L, mm)	45×30×120
工作温度(°C)	15- 35
贮存温度(°C)	0- 60

- 1.\*激光头的出光口为侧出光口。详见机械尺寸图。
- 2.定制内部扩束功能，满足小发散角(小于2mrad)要求。



有什么问题请联系我们的  
技术工程师，在线为  
您解答



了解更多资讯，请关注  
我们的公众号--南京光  
宝光电科技有限公司

